

# TRANSETT 904

Portabelt kommunikations-system för guidning, möten och undervisning.

## Fördelar för alla

Hörselskadade människor hör inte på långa avstånd och i bullriga miljöer utan ett system som förkortar det upplevda avståndet från ljudkällan. Även normalhörande kan ha svårt att höra på långa avstånd.

Transett 904 är ett robust och lättanvänt trådlöst kommunikationssystem för att minimera avståndet mellan den som talar och den som lyssnar – oavsett om personen är hörselskadad eller inte. Systemet fungerar både för hörapparat användare, som lyssnar via en halsslinga och hörapparaten i T-läge, och normalhörande som lyssnar via hörlurar.

- utmärkt för guidning – olika grupper kan guidas samtidigt, t ex på olika språk, utan att störa varandra
- skapar tillgänglighet för hörselskadade
- hjälper även normalhörande i miljöer med bakgrundsljud



## Beprövat mobilt system

Systemet används sedan många år tillbaka i skolor, museer, industrier, offentliga möteslokaler och andra platser runt om i Skandinavien som behöver göras tillgängliga för både hörselskadade och normalhörande.

Systemet består av en sändare som bärs av talaren (exempelvis guiden) och ett antal mottagare som bärs av dem som lyssnar. Enheterna kan antingen laddas i en specialdesignad väska eller i ett laddställ som placeras på väggen eller en annan lämplig plats.

## Ökar tillgängligheten

Sverige har antagit en nationell handlingsplan för att göra samhället tillgängligt för funktionshindrade till senast år 2010. Ett av våra vanligaste funktionshinder är hörselnedsättning – var nionde människa i världen har nedsatt hörsel. För att en hörselskadad person ska kunna ta del av kommunikation så krävs inte bara hörapparater utan även andra tekniska hjälpmedel. Ett kommunikationssystem gör en lokal eller annan plats tillgänglig även för hörselskadade.

# TILLBEHÖR :

## TRANSETT 904 > SÄNDARE

### Transett 904 TU

Tålig och lättanvänd FM-sändare med hög ljudkvalitet. Inbyggd riktmikrofon och ingång för extern mikrofon. Flera kanaler gör att olika grupper kan kommunicera parallellt. Inställd kanal indikeras tydligt och kan inte ändras av misstag. *Artikelnummer: 411 04 45.*



### Transett 904 TMS

Som 904 TU men med återfjädrande ergonomisk sändarknapp. Mikrofonen stängs av så fort sändarknappen släpps. Lämplig som frågemikrofon att cirkulera bland deltagare. Perfekt att utöka ett existerande system med för flera till flera-kommunikation. *Artikelnummer: 411 05 10.*



## TRANSETT 904 > MOTTAGARE

### Transett 904 R

Mottagare som bärs av lyssnarna. Hals slinga eller hörlurar kan anslutas. *Artikelnummer: 411 04 51.*



## TRANSETT 904 > LADDARE

### Transett 904 C

Laddar både sändare och mottagare som är värdbara i laddaren. Upp till 13 laddare kan sammankopplas och drivas av en batterieliminatör som köpes separat. Laddarna kan hängas på väggen (fästen ingår). *Artikelnummer: 414 05 25.*



### Väska med laddare

Väska med inbyggt laddställ för sändare och mottagare samt fack för mikrofon, hals slinga och hörlurar. Finns i två storlekar:  
Väska med 6 laddare. *Art.nr. 411 04 95*  
Väska med 13 laddare. *Art.nr. 411 04 93*



## TEKNISKA DATA:

Radiofrekvens:	35–50 MHz
Kanalantal:	TU och TMS: 16 st. R: 4 st.
Kanalavstånd:	200 kHz
Moduleringstyp:	FM
Strömkälla:	Laddningsbara NiMH-celler
Laddningstid:	Ca 14 timmar
Drifttid:	TU och R: >12 timmar. TMS: >3 timmar.
Mikrofoningång:	TU och TMS: 3,5 mm stereojack
Mått:	TU och TMS: 120 x 46 x 25 mm. R: 112 x 46 x 25 mm.
Vikt (inkl. batteri):	TU och R: Ca 145 g. TMS: Ca 80 g.

## TILLBEHÖR > MIKROFONER

### Mikrofon med nackbåge

Smidig mikrofon med bullerdämpning. *Artikelnummer: 411 03 43*



### Myggmikrofon

Samma diskreta modell som i TV:s sändningar. Utmärkt ljudkvalitet. Försedd med 1 m sladd. *Artikelnummer: 411 03 30*



## TILLBEHÖR > HALSSLINGOR OCH HÖRLURAR

### Hals slinga

Används av hörapparat-användare som vill lyssna i T- eller MT-läge. Består av två delar: Hals slingan och anslutningsladd till 904 R. *Art.nr.: Hals slinga 414 04 60, Adaptersladd 411 04 50*



### Hörlurar

Med 1,2 m sladd och utbytbara hörlurskuddar. Lämpliga för alla som inte använder hörapparat. *Artikelnummer: 200 60 20*



### Hörselskyddskåpor

Hörlurar med effektiv ljudisolering. Lämplig i bullriga miljöer. *Artikelnummer: 413 07 04*



## KONTAKT

**GN ReSound AB**  
Box 128 74  
112 98 Stockholm  
Tel. vxl. 031-800 150  
Fax 08-54 55 36 39  
info.ald@gnresound.se  
www.gnresound-ald.se  
www.gnresound.se

## TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC:

**GN Resound A/S**  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark

För service och produktrelaterade frågor: kontakta GN ReSound AB.



Frågor rörande EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC hänvisas till GN ReSound A/S.